

## Schnellübersicht 2017 – Wasserspender und Standkonsole



<b>Artikel-Name:</b>	<b>fmw – Basic</b>	<b>fmw – Classic</b>	<b>fmw – Premium</b>	<b>fmw - Standkonsole</b>
<b>Maße h x b x t in mm:</b>	400x250x150	470x300x150	470x300x150	910x400x300
<b>Gewicht ohne Filter ca.:</b>	12kg	13kg	13 kg	31 kg
<b>Sauerstoff-Flascheninhalt:</b>	1 Liter	2 Liter	2 Liter	<b>Bild: mit fmw-Classic</b>
<b>fmw – Premium:</b>			hocheffiziente Wirbelkammer Korpus in gespiegeltem Edelstahl	
<b>Material:</b>	Wasserspender: Gehäuse aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Edelstahl			Standkonsole: Edelstahl
<b>Lieferumfang Wasserspender:</b>	fmw - Gerät (die Sauerstoff-Flasche befindet sich im Gerät), Mono-Filtergehäuse + Filtergehäusefuß (Bild Seite 2/ Maße: 300 mm hoch, 160 mm Ø), Aktivkohle-Filterkartusche, Filtergehäuseschlüssel, Montagesatz			
<b>Installation:</b>	Alle Wasserspender sind mit Hilfe des Montagesatzes sowohl „Auf Tisch“ als auch „Untertisch“ installierbar. <b>Installations-Grafik und weitere Informationen: siehe Seite 2</b>			
<b>Zubehör (optional):</b>	Kühlmaschine, Filterkonfigurationen außerhalb des Standards, Auslaufarmaturen außerhalb des Standards			
<b>Trinkwasserveredelung:</b>	<b>Das zuvor gefilterte Leitungswasser wird magnetisiert, verwirbelt und mit viel Sauerstoff angereichert – patentiertes Verfahren. Der hohe Sauerstoffgehalt im fmw - Wasser ist messbar. Die futomat-Wasserstudien belegen die Wirkung des Sauerstoffwassers.</b>			
<b>Einsatzbeispiele:</b>	➤ Singlehaushalt und Familienhaushalt	➤ Betriebe und Institutionen	➤ Fitness und Sport	
	➤ Wellness und Beauty	➤ Apotheken und Reformhäuser		
	➤ Gesundheits- und Therapieeinrichtungen			



#### Das haben alle futomat - Wasserspender gemeinsam:

- Automatische Sauerstoff-Leermeldung mittels Blinksignal
- Der Sauerstoffeintrag ist individuell einstellbar.  
Die Sauerstoff-Flasche befindet sich im Gerät.
- Bezüglich Aussehen + Ausstattung behalten wir uns Änderungen vor.

#### Installation:

Alle futomat-Wasserspender sind leitungsgebunden (Festanschluss) und überall dort installierbar wo ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist. Das Wasser muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Die Installation kann durch einen Fachinstallateur oder durch das futomat - Serviceteam einfach und schnell durchgeführt werden.

- **Wasserdruck:** Minimum 2,5 bar / Maximum 5,0 bar
- **Durchlaufmenge:** ca. 2 - 3 Liter in der Minute, je nach Wasserdruck
- **Elektr. Anschlüsse:** Schutzkleinspannung 24 Volt über Netzteil

#### Geräte-Pflege:

- **Filterkartusche:** Herstellerempfehlung: Wechsel alle 5.000 Liter bzw. spätestens nach 6 Monaten
- **Sauerstoff-Flasche:** Wechsel, wenn die Flasche leer ist.  
Die Leerflasche kann wieder befüllt werden.
- **Erinnerungs-Service:** Wenn Sie es wünschen, schreiben wir Sie regelmäßig an.

#### Test-Stellung:

Testen Sie den Wasserspender von futomat in einem Zeitraum von drei Monaten für einen fairen Schutz-Betrag und überzeugen Sie sich von der Qualität des Sauerstoffwassers. Bitte sprechen Sie uns darauf an.

**Leasing oder Kauf auf Raten:** Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.